


# Baęlantı kablosu NEBM-H7G2-E-10-Q14N-LE2

Ürün numarası: 5219208

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Elektrik baęlantısı 1, iřlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köřeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkıřı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Baęlantı řeması H7, motor freni için kodlanmıřtır
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik baęlantısı 2, iřlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Kablo
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalıřma gerilimi aralıęı DC	0 V...30 V
Çalıřma gerilimi aralıęı AC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	5 A
Ařırı gerilim direnci	2 kV
Kablo uzunluęu	10 m
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Test kořulları hat	Talep üzerine test kořulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döřeme	27 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döřeme	55 mm
Kablo çapı	5.1 mm
Kablo yapısı	2 x 0,51 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.51 000013 AWG20
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruma türü	IP20
Koruma türüne iliřkin not	monte edilmiř durumda
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...80 °C
Esnek kablo döřemede ortam sıcaklıęı	-10 °C...80 °C
CE iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre

Özellik	Değer
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	beyaz
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC