



Solenoid bobinli valf

MHA3-M1H-3/20-3

Part number: 525154

FESTO



Data sheet

| Feature | Value |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu | 3/2 açık tek durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Genişlik | 14 mm |
| Standart nominal debi | 200 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 8 bar |
| Tasarım yapısı | Basıncı tahliye edilmiş poppet valfi |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| Nominal genişlik | 3 mm |
| Valf dilimi genişliği | 19 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | İtme |
| Kumanda şekli | direkt |
| Akış yönü | sınırlı olarak geri dönüşümlü |
| Çalışma basıncı, çift yönlü | -0,9 ... 0 bar |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 130 Hz |
| Kapama süresi | 4,5 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 8 ms |
| Anahtarlama zamanı | 100% |
| Karakteristik bobin değerleri | 24V DC: 3,7W |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | +/- 10 % |
| Kullanım havası | 40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 40 °C |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 40 °C |
| Ürün ağırlığı | 120 g |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket 2-pinli |
| Bağlantı şekli | PR manifoldun üzerine |
| Pnömatik bağlantı 11 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 2 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 33 | Bağlantı pleyti |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | HNBR NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Çinko pres döküm kaplı |
| Vida için malzeme bilgisi | Çelik Galvaniz kaplı |