


Manifold blok MHA3-PR10-3-1/8

Ürün numarası: 525225

FESTO

MHA3-...-HC/TC manifold blok valfleri için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	10
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatiksel bağlantı 1/33	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş G1/8
Pnömatiksel bağlantı 3/11	G1/4
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı