


Manifold MHP4-PR8-3

Part number: 525232

FESTO

Yarı hat tipi MHP4-...-HC/TC valf için.



Data sheet

Feature	Value
Valf yerlerinin max. sayısı	8
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Ürün ağırlığı	1.400 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişi
Pnömatiksel bağlantı 1/33	G3/8
Pnömatiksel bağlantı 3/11	G3/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı