


Manifold blok MHA4-PR10-3-1/4

Ürün numarası: 525238

FESTO

MHA4-... bağlantı pleyti valfleri için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	10
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1.710 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatiksel bağlantı 1/33	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/4
Pnömatiksel bağlantı 3/11	G3/8
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı