


Bağlantı kablosu SIM-K-GD-2,5-CDN

Ürün numarası: 525259
Üretimden kalkacak ürün

[CDN silindir için.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2015'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-104 EN 61984
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Zincir bağlantı hattı: 5 milyon çevrim, eğilme yarı çapı 75 mm Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 60 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 60 V
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Kirlilik sınıfı	3
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65 IP67 monte edilmiş durumunda IP69K
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	kelepçeli Soket, düz 3-pinli
Kablo çapı	4,5 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm ²
Renk kodu, nüve izolasyonu	mavi kahve rengi Siyah
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Malzeme bilgisi, yalıtım kovanı	PVC
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)