


Basınç besleme pleyti

VIGP-03-4,0-U

Ürün numarası: 525433
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

03 MIDI valf adası için, ek besleme için, entegre edilmiş yassı susturucu.
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	36 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Ürün ağırlığı	310 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	Dişi dişli
Valfin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2