

Plastik hortum PUN-V0-6X1-BL

Ürün numarası: 525442

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap | 6 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 26,5 mm |
| İç çap | 4 mm |
| Min. Bükme radyusu | 12 mm |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 7 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 101,5 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Müsaade edilebilirlik | TÜV |
| Sertifika yayınlayan bölüm | B 013277 0506 00 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Malzeme alev testi | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı hakkında açıklama | For unpressurised use up to 90 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,02 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için |
| Renk | mavi |
| Renk hakkında açıklama | Ateşe karşı koruma nedeniyle standart renkten sapma |
| Shore sertliği | D 54 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | TPE-U(PU) |