


Plastik hortum

PAN-V0-6X1-BL-20

Ürün numarası: 525466
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	30 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme radyusu	13 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com Mineral yağ
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (döküm)
Çevre sıcaklığı	-30 ... 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,049 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için
Renk	mavi
Shore sertliği	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12 PVC-P