


# Plastik hortum

## PAN-V0-10X1,25-GN

Ürün numarası: 525472

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
Otomatik bağlantı rakoru için dış çap	10 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	56 mm
İç çap	7,5 mm
Min. Bükme radyusu	34 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,3 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 3 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 43,5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Mineral yağ: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa Su: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (döküm)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,088 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 10 mm için
Renk	yeşil
Shore sertliği	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12 PVC-P