


Plastik hortum PAN-V0-6X1-WS

Ürün numarası: 525478

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Otomatik bağlantı rakoru için dış çap	6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	30 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme yarıçapı	13 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,3 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 3 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 43,5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Mineral yağ: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa Su: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (döküm)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,049 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için
Renk	beyaz
Shore sertliği	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12 PVC-P