

Hortum PAN-V0-10X1,25-GE

Ürün numarası: 525484

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
Otomatik bağlantı rakoru için dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	56 mm
İç çap	7.5 mm
Min. bükme yarıçapı	34 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 Bar...3 Bar -13.775 000032...43.5 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 Bar...12 Bar -13.775 000032...174 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Mineral yağ: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa Su: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Mineral yağ Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (mantolama)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...90 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.088 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için
Renk	sarı
Shore sertliği	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PA12-P PVC-P