


# Plastik hortum

## PAN-V0-10X1,25-BR-20

Ürün numarası: 525488  
Üretimden kalkacak ürün

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)  
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	56 mm
İç çap	7,5 mm
Min. Bükme radyusu	34 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Mineral yağ
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (döküm)
Çevre sıcaklığı	-30 ... 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,088 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 10 mm için
Renk	kahve rengi
Shore sertliği	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12 PVC-P