


Manifold

VIGI-04-D-2-1/2

Ürün numarası: 525571

FESTO

Valf adası için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot hava bağlantısı 12	G1/8
Pilot hava bağlantısı 14	G1/8
Pnömatiksel bağlantı 3/5 birleştirilmiş	G3/4
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G3/4
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm