


tek yönlü akış kontrol valfleri

GRXA-HG-1/4-QS-8

Ürün numarası: 525670
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Stop fonksiyonu ve QS-çabuk bağlantı rakoru ile.
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Tetikleme şekli	pnomatik
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir erkek dişli
Kısma yönündeki standart nominal debi	280 l/min
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,5 ... 10 bar
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	470 l/min
Çek valf yönünde standart debi 6 -> 0 bar, tetiklenmiş	440 ... 500 l/min
Çek valf yönünde standart debi 6 -> 0 bar, tetiklenmemiş	460 ... 520 l/min
Çek valf yönünde standart debi, tetiklenmiş	190 ... 260 l/min
Çek valf yönünde standart debi, tetiklenmemiş	200 ... 280 l/min
Kapama süresi	44 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	6 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	58,8 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, ayar vidası	Pirinç
Malzeme, döner bağlantı	POM