

Ara pozisyon bağlantısı SLG-Z-18-A

Ürün numarası: 525681

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Döner modül
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	75 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ve saplama ile
Pnömatik bağlantı	M3
Stoper malzemesi	Nikel kaplı çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PUR
Gövde malzemesi	Alüminyum sert eloksallı