

Hortum PUN-4X0,75-BL-500

Ürün numarası: 525746

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Dış çap | 4 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 17 mm |
| İç çap | 2.6 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 8 mm |
| Uygulama notu | Ester bazlı TPE-U Plastik hortum, yalnızca kılıfları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi halde plastik hortum zarar görebilir. |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 Bar...7 Bar -13.775 000032...101.5 000032 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032 |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.0089 000015 |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | mavi |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |