



# Paralel tutucu HGP-20-A-B

Ürün numarası: 525889

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,  
pozisyon temassız algılaması için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	20
Tutma çenesi başına strok	6,5 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
6 bar'da toplam kuvvet, açma	240 N
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	230 N
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	32 ms
6 bar' da min. kapama süresi	44 ms
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	10 ... 60 °C
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	120 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	115 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	15 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	150 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	0,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	0,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	0,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	6 Nm
Ürün ağırlığı	396 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	PA
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksal kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik