



Yaklaşım sensörü SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

Ürün numarası: 525897

FESTO

elektriksel, reed kontaktlı, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için,
üstten montaj, kablolu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	500 mA
Kablo uzunluğu	5 m
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Tasarım	T-kanalı için
Kısa devre korumalı	hayır
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Kutup korumalı	hayır
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Kapama süresi	0,03 ms
Anahtarlama süresi	≤ 0,5 ms
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	60 g
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR