



Yaklaşım sensörü SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Ürün numarası: 525907

FESTO

elektriksel, reed kontaktlı, 2-uçlu, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, kablolu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 30 V
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu LED fonksiyonsuz
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	100 mA
Kablo uzunluğu	2,5 m
Elektriksel bağlantı	2-damarlı Kablo
Tasarım	T-kanalı için
Kısa devre korumalı	hayır
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Kapama süresi	0,05 ms
Anahtarlama süresi	0,6 ms
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Gerilim düşmesi	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Sıkma torku	0,6 Nm
Ürün ağırlığı	27 g
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR