

Fiş SEA-GS-HAR-4POL

Ürün numarası: 525928
Üretimden kalkacak ürün

[Valf adaları için.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı şekli	dişli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	11,5 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli M12x1 Düz fiş / izolasyon kaydırmalı bağlantı
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 32 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 32 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kablo bağlantısı	Pg9
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 5,1 mm
İzin verilen herbir kablo çapı	0,1 mm
İzin verilen kablo çapı	1,2 ... 1,6 mm
Bağlantı kesidi	0,25 ... 0,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Nikel kaplı
İzin verilen kablo izolasyonu	PVC