



Vantuz ESS-40-GT-G1/4

Ürün numarası: 525975

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu | 5.5 mm |
| Min. iş parçası yarıçapı | 35 mm |
| Nominal genişlik | 2.5 mm |
| Vantuz çapı | 40 mm |
| Vantuz hacmi | 5.4 cm ³ |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Vantuz biçimi | yuvarlak derin |
| Çalışma basıncı | -0.95 Bar...0 Bar |
| Nominal çalışma basıncı | -0.7 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 64 N |
| Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet | 20 N |
| Ürün ağırlığı | 16 Gram |
| Montaj türü | vakum bağlantısı üzerinden |
| Vakum portu | G1/4 |
| Renk | kırmızı-kahverengi |
| Shore sertliği | 72 +/- 5 |
| Vida dişli muylu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan |