



Vantuz ESS-60-GT-G1/4

Ürün numarası: 525982

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	6 mm
Min. İş parçası yarıçapı	75 mm
Nominal genişlik	2,5 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	11,3 cm ³
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	Derin yuvarlak
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	134 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	37 N
Ürün ağırlığı	21 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	G1/4
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®