



# Vantuz

## ESS-80-GT-G1/4-I

Ürün numarası: 525984

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	7,5 mm
Min. İş parçası yarıçapı	100 mm
Nominal genişlik	5,5 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	28,6 cm <sup>3</sup>
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	yuvarlak, çan formu
Emme vantuzu şekli	Derin yuvarlak
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	245 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	245 N
Bağlantı dişi için max. sıkma torku	11 Nm
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	99 N
Ürün ağırlığı	61 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	G1/4
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®