



Vantuz ESS-50-BT-M10

Ürün numarası: 525994

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	10 mm
Min. iş parçası yarıçapı	40 mm
Nominal genişlik	2.5 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	17.6 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...0 Bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	39 N
Ürün ağırlığı	25 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M10
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan