



Vantuz

ESS-50-BT-G1/4-I

Ürün numarası: 525995

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	10 mm
Min. İş parçası yarıçapı	40 mm
Nominal genişlik	2,5 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	17,6 cm ³
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, kökükler 1.5 sarım
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	39 N
Ürün ağırlığı	25 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	G1/4
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®