


Vakum vantuzu ESV-60-GT

Ürün numarası: 526003

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	6 mm
Min. iş parçası yarıçapı	75 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	11.3 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	yuvarlak, çan şekli
Vantuz biçimi	yuvarlak derin
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...0 Bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	134 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	134 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	37 N
Ürün ağırlığı	10.7 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan