


Vakum vantuzu ESV-40-BT

Ürün numarası: 526006

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	9 mm
Min. İş parçası yarıçapı	35 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	9,8 cm ³
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	körüklü
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	59 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	59 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	22 N
Ürün ağırlığı	10,5 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®