



# Manometre kiti DPA-100-10-MA-SET

Ürün numarası: 526098

FESTO

Basınç yükseltici için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	erkek dişli
Çalışma basıncı	10 bar
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	305 g