


Bus düğümü CPX-FB14

Ürün numarası: 526174
Üretimden kalkacak ürün

CPX modüler elektriksel terminal için.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	CANopen
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	115 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	IO: I/O durumu MS: Modül durumu NS: Network durumu
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Fieldbus arabirimi	2x M12x1, 5-pin Sub-D soket, 9-pin 5-pin klemens dizisi Sub-D fiş, birleştirilerek monte edilir
Girişler için max. adres hacmi	32 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	32 Byte
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	125, 250, 500 ve 1000 kBit/s
Konfigurasyon desteği	EDS dosyası
Ek fonksiyonlar	- SDO üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 200 mA