

Basınç regülatörü LR-QS6-D-O-7-MICRO

Ürün numarası: 526272



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Otomatik bağlantılı bağlantı pleyti, manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	Micro
Seri	D
Tetikleme güvenliđi	Kilitli döner düđme
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	M5 hazırlanmış
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Basınç ayar aralıđı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlıđı	100 g
Bađlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bađlantı 1	QS-6
Pnömatik bađlantı 2	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bađlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, membran	NBR