


# Filtre-regülatör

## LFR-N1/8-D7-5M-MICRO

Ürün numarası: 526281  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dişli bağlantı pleytli, manometreli, manuel su boşaltmalı.  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Micro
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 cm <sup>3</sup>
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Standart nominal debi	410 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	124 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Montaj köşebentli
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC