

# Filtre

## LF-N1/8-D-5M-MICRO



Ürün numarası: 526301  
Üretimden kalkacak ürün

Dişli bağlantı pleytli, manuel su boşaltmalı.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Micro
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 cm <sup>3</sup>
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Standart nominal debi	290 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	Asal gazlar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	64 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Hat döşeme Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC