

Filtre

LF-QS6-D-5M-MICRO

Ürün numarası: 526307



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Otomatik bağlantılı bağlantı pleyti, manuel su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükölük | Micro |
| Seri | D |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Santrifüjli sinter filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 3 cm ³ |
| Çalışma basıncı | 0 ... 10 bar |
| Standart nominal debi | 280 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 64 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-6 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-6 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, filtre | PE |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |