

Yağlayıcı LOE-M5-D-MICRO

Ürün numarası: 526309



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleyti dahil değildir, bağlantı dışı gövdede.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölç	Micro
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yağ doldurma miktarı	6,5 cm ³
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	3 l/min
Standart nominal debi	200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	39 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC