


Manometre MA-27-1,0-M5-MPA

Ürün numarası: 526324

FESTO

Mpa cinsinden gösterge üniteli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 ... 1 MPa
Manometre çapı	27
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	M5
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, gözetleme camı	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	11 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok