



Yaklaşım sensörü SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Part number: 526672

FESTO

elektriksel, reed kontaktlı, 2-uçlu, sensör kanalı 10 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, kablolu.



Data sheet

| Feature | Value |
|--|---|
| Tasarım | Yuvarlak kanal için |
| Uygun olduğu standart | DIN EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Ölçme prensibi | Manyetik Reed |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Anahtarlama çıkışı | kontakt zorunlu, çift kutuplu LED fonksiyonsuz |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Anahtarlama değerinin üretilmesi | +/- 0,1 mm |
| Anahtarlama süresi | ≤ 0,6 ms |
| Kapama süresi | ≤ 0,05 ms |
| Max. Anahtarlama frekansı | 800 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 100 mA |
| Max. Anahtarlama gücü AC | 3 VA |
| Max. Anahtarlama gücü DC | 3 W |
| Gerilim düşmesi | ≤ 4,5 V |
| Kısa devre korumalı | hayır |
| Aşırı yüke karşı dayanıklı | temin edilemez |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 5 ... 30 V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 5 ... 30 V |
| Kutup korumalı | hayır |
| Elektriksel bağlantı | Kablo 2-damarlı |
| Çıkış yönünde bağlantı | eksenel |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi | PUR |
| Bağlantı şekli | T-kanalına sıkıştırılmış Kanala üst kısımdan takılır |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 18 g |
| Gövde için malzeme bilgisi | PPS Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| İzolasyon gerilimi | 50 V |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,8 kV |
| Kirlilik sınıfı | 3 |