



# Yaklaşım sensörü SME-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Part number: 526673

FESTO

elektriksel, reed kontaktlı, 2-uçlu, sensör kanalı 10 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, kablolu.



## Data sheet

Feature	Value
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Uygun olduğu standart	DIN EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu LED fonksiyonsuz
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	≤ 0,6 ms
Kapama süresi	≤ 0,05 ms
Max. Anahtarlama frekansı	800 Hz
Max. Çıkış akımı	100 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	3 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Gerilim düşmesi	≤ 4,5 V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çalışma gerilimi aralığı AC	5 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı	Kablo 3-damarlı
Çıkış yönünde bağlantı	yanal
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış Kanala üst kısımdan takılır
Sıkma torku	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	18 g
Gövde için malzeme bilgisi	PPS Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
İzolasyon gerilimi	50 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kirlilik sınıfı	3