


Konum sonu denetleme birimi SPC11-POT-LWG-ASI

Ürün numarası: 526908

FESTO

DNC/DSMI tahrik elemanları için AS-i arabirimli. Sabit dayama olmaksızın serbestçe seçilebilen maksimum iki ara konum.

Eski model: 2007 yılına kadar elde edilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma şekilleri	4Bit I/O Slaveprofil
Backup	Flaş bellek
Kontrol sinyalleri	Çalışma şekline bağlı olarak
Gösterge	3 konumlu Renk: Kırmızı Yedi dijital gösterge
Kontrol elemanları	3 tuşlu Folyo tuş takımı
Çıkışların tipi	AS-arabirimi üzerinden
Girişlerin versiyonu	AS-arabirimi üzerinden
DC çalışma gerilimi, AS-i arabirimi	26,5 ... 31,6 V
Oransal valf ile maksimum akım sarfiyatı	1,1 A
Oransal valfsız ile maksimum akım sarfiyatı	70 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
DIN/IEC 68 Bölüm 2-82 'ye göre uzun süreli şok tutucu	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Relatif hava nemi	0 - 95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
DIN/IEC 68, bölüm 2-6 ya göre salınım dayanıklılığı	Keskinlik derecesi 1 e göre test edildi
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	400 g
Elektriksel bağlantı, çalışma gerilimi	AS-arabirimli soketi 2-pinli Siyah kablo
Elektriksel bağlantı, oransal valf	7-pinli
Elektriksel bağlantı, potansiyometre	4-pinli
Kablo uzunluğu	0,3 m
Fieldbus arabirimin versiyonu	AS-Interface ID-Code = 4 IO-Code = 7H Slaveprofil 7.4
Elektriksel bağlantı, fieldbus arabirimi	AS-arabirimli soketi 2-pinli Sarı kablo