

Oturmalı taban valfi


FPB-5-1/4

Ürün numarası: 526985

FESTO

kilitlemeli

Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 iki durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Standart nominal debi	550 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	7 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	67,5 N
Ürün ağırlığı	725 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm