



Solenoid bobinli valf CPPSC1-M1H-N-P-M5

Ürün numarası: 527296
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

CPA-SC valf adası için, M5 bağlantısı üstte, geçmeli bağlantı.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 2x3/2 açık, tek durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Standart nominal debi | 150 l/min |
| Çalışma basıncı | 3 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | Hava yayı |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabılır |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | kilitli İtme |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Anahtarlama konum göstergesi | evet |
| Pilot basıncı | 3 ... 8 bar |
| b değeri | 0,39 |
| C değeri | 0,8 l/sbar |
| Kapama süresi | 20 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 10 ms |
| Karakteristik bobin değerleri | 24V DC: 1W |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ses basıncı seviyesi | 95 dB(A) |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 40 g |
| Elektriksel bağlantı | 3-pinli Erkek soket |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 2 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 3 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 4 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 5 | Bağlantı pleyti |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM HNBR NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |