


# Elektriksel soket MHAP-PI-D-1

Ürün numarası: 527395

FESTO

CPA-SC valf adası için, iki bobin.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Klips
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	8 g
Elektriksel bağlantı	Soket 3-pinli
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 60$ V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo çapı	1 mm
Kablo yapısı	3x0,14
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır Galvaniz kaplı