



Kilitleme ünitesi KEC-25

Ürün numarası: 527494

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Etki yönüne göre kilitleme şekli	çift tarafta Kilitleme yay ile, kilitlemeyi çözmek hava ile
Çalışma basıncı	3,8 ... 10 bar
Asgari tahliye basıncı	3,8 bar
Kilitlenen yuvarlak malzemeye	25 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Statik tutma kuvveti	8.000 N
Ürün ağırlığı	16.760 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli Aksesuarlı
Bırakma bağlantısı, kilitleme ünitesi	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, germe çeneleri	Alet çeliği
Malzeme, piston	İşlenmiş alüminyum alışımlı