

Bağlantı kablosu KMP6-15P-12-10



Ürün numarası: 527545

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

CPV-SC valf adası için, 15-pin Sub-D socketli, 10 m uzunluk.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	DIN 41652
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	1.134 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2 vida 4-40 UNC
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	15
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2,8 A
Aşırı gerilim dayanımı	1 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 86 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 129 mm
Kablo çapı	8,6 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,25 mm
Kablo yapısı	15x0,34
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm ²
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP40
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 75 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Malzeme, kablo kılıfı	PVC

Özellik	Değer
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	gri
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bakır alaşım