

İnce filtre MS6N-LFM

Ürün numarası: 527671

FESTO

NPT dişli



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükölçü	6
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtreleme derecesi	0,01 ... 1 µm
Su boşaltma	tam otomatik manuel, döner yarı-otomatik
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge basınç sensörlü
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun