

Aktif karbon filtre MS6N-LFX

Ürün numarası: 527673

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	0.01 µm...1 µm
Su tahliye	tam otomatik elle dönen yarı otomatik
Tasarım	Aktif karbon filtre
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes metal bir kabuk olarak entegre
Çalışma basıncı	0 Bar...20 Bar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/min
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:1] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C...30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m ³
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm