

# Güvenli yol verme valfi MS6N-DL

Ürün numarası: 527685

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Hava tahliye fonksiyonu               | kısılabilir  |
| Çalıştırma türü                       | pnömatik   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir   |
| Manuel kumanda                        | yok  |
| Tasarım                               | Piston yuvası  |
| Geri alma türü                        | mekanik yay  |
| Kontrol türü                          | doğrudan   |
| Pilot hava beslemesi                  | harici   |
| Akış yönü                             | tersine çevrilemez   |
| Valf fonksiyonu                       | 2/2  |
| Basınç göstergesi                     | Basınç sensörü ile   |
| Çalışma basıncı                       | 4 Bar...18 Bar   |
| Standart anma debisi                  | 2600 l/min...6450 l/min                                      |
| Ruhsat                                | c UL us - Tanınan (OL)                                       |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B2-L   |
| Gıdaya uygunluk                       | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı                         | 650 Gram   |
| Montaj türü                           | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla        |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR  |
| Gövde malzemesi                       | Alüminyum pres döküm   |