

Şartlandırıcı FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Ürün numarası: 527862



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleyti dahil değildir, bağlantı dışı gövdede, manometresiz, manuel su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Micro
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 cm ³
Filttrasyon derecesi	5 µm
Basınç göstergesi	M5 hazırlanmış
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Standart nominal debi	80 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	103 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, çanak	PC