

# Şartlandırıcı FRC-QS4-D-7-5M-MICRO

Ürün numarası: 527876



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Otomatik bağlantılı bağlantı pleyti, manometreli, manuel su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Micro
Seri	D
Tetikleme güvenliđi	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 cm <sup>3</sup>
Filttrasyon derecesi	5 µm
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Basınç ayar aralıđı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Kullanım havası sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlıđı	149 g
Bađlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bađlantı 1	QS-4
Pnömatik bađlantı 2	QS-4
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, çanak	PC