


Basınç düzenleyici valf manifoldu LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI

Ürün numarası: 528984

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör sürekli basınç beslemesi ile
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	1 Bar...16 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...7 Bar
Maks. basınç histerezi	0.2 Bar
Standart anma debisi	1800 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1480 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Bağlantı plakası malzemesi	Çinko pres döküm
Kontrol paneli malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm